



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 15:09 06.04.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 197312;
2. Статус: Действует;
3. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2016/3671 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02929499);
4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 15.02.2016;
5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 16.03.2026;
6. Период действия версии: с 16.03.2026;
7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
8. Наименование медицинского изделия: Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015

Варианты исполнения:

1. Валикодержатель № 1.010, № 1.818.
2. Ретрактор № 1.011, № 1.012, № 1.013, № 1.017, № 1.117, № 1.019, № 1.119.
3. Ретрактор для укладки нити малый № 1.016S, ретрактор для укладки нити средний № 1.016R.
4. Ручка – держатель № 1.100, № 1.107, № 1.108, № 1.109, № 2.109.
5. Клампы № W00, № W7, № W3, № W2A, № W2, № 15, № 18, № 28, № 29, № 138, № 139, № 51, № B1, № B2, № B3, № B4, № B5, № B6, № 0, № 00, № 2, № 2A, № 3, № 7, № 7A, № 200, № 202, № 203, № 204, № 207, № 208, № 209, № 12A, № 13A, № 24, № 25, № 27N, № W4, № W8, № W8A, № W14A, № W56, № W1, № 30, № 31, № 1, № 1A № 4, № 5, № 8, № 8A, № 14, № 14A, № 22, № 23, № 56, № 201, № 205, № 206, № 6, № 9, № W9, № 90N, № 210, № 211, № 212, № 1T, № 1AT, № 2T, № 2AT, № 14T, № 56T, № 9T, № 54, № 55, № 64, № 65, № 74, № 75, № 84, № 85, № P-1, № P-2, № G-1, № G-2, № 8AD, № S-G, № 2AD, № 26, № 41, № 42, № 43, № 44, № U67, № 27, № 222, № 223, № B1-M, № B2-M, № B3-M, № B4-M, № 9-M, № W8A-M, клампы № 215

Сепаратор «Эллиот», кламп № 216 Сепаратор «Айвори», кламп ОС.

6. Клампы матовый № W00-M, № W7-M, № W3-M, № W2A-M, № W2-M, № 15-M, № 18-M, № 28-M, № 29-M, № 138-M, № 139-M, № 51-M, № B5-M, № B6-M, № 0-M, № 00-M, № 2-M, № 2A-M, № 3-M, № 7-M, № 7A-M, № 200-M, № 202-M, № 203-M, № 204-M, № 207-M, № 208-M, № 209-M, № 12A-M, № 13A-M, № 24-M, № 25-M, № 27N-M, № W4-M, № W8-M, № W14A-M, № W56-M, № W1-M, № 30-M, № 31-M, № 1-M, № 1A-M, № 4-M, № 5-M, № 8-M, № 8A-M, № 14-M, № 14A-M, № 22-M, № 23-M, № 56-M, № 201-M, № 205-M, № 206-M, № 6-M, № W9-M, № 90N-M, № 210-M, № 211-M, № 212-M, № 1T-M, № 1AT-M, № 2T-M, № 2AT-M, № 14T-M, № 56T-M, № 9T-M, № 54-M, № 55-M, № 64-M, № 65-M, № 74-M, № 75-M, № 84-M, № 85-M, № P-1-M, № P-2-M, № G-1-M, № G-2-M, № 8AD-M, № S-G-M, № 2AD-M, № 26-M, № 41-M, № 42-M, № 43-M, № 44-M, № U67-M, № 27-M, № 222-M, № 223-M, кламп матовый ОС-M.

7. Клампы темный № W00-B, № W7-B, № W3-B, № W2A-B, № W2-B, № 15-B, № 18-B, № 28-B, № 29-B, № 138-B, № 139-B, № 51-B, № B1-B, № B2-B, № B3-B, № B4-B, № B5-B, № B6-B, № 0-B, № 00-B, № 2-B, № 2A-B, № 3-B, № 7-B, № 7A-B, № 200-B, № 202-B, № 203-B, № 204-B, № 207-B, № 208-B, № 209-B, № 12A-B, № 13A-B, № 24-B, № 25-B, № 27N-B, № W4-B, № W8-B, № W8A-B, № W14A-B, № W56-B, № W1-B, № 30-B, № 31-B, № 1-B, № 1A-B, № 4-B, № 5-B, № 8-B, № 8A-B, № 14-B, № 14A-B, № 22-B, № 23-B, № 56-B, № 201-B, № 205-B, № 206-B, № 6-B, № 9-B, № W9-B, № 90N-B, № 210-B, № 211-B, № 212-B, № 1T-B, № 1AT-B, № 2T-B, № 2AT-B, № 14T-B, № 56T-B, № 9T-B, № 54-B, № 55-B, № 64-B, № 65-B, № 74-B, № 75-B, № 84-B, № 85-B, № P-1-B, № P-2-B, № G-1-B, № G-2-B, № 8AD-B, № S-G-B, № 2AD-B, № 26-B, № 41-B, № 42-B, № 43-B, № 44-B, № U67-B, № 27-B, № 222-B, № 223-B, кламп темный ОС-B, № B1-M-B, № B2-M-B, № B3-M-B, № B4-M-B, № 9-M-B, № W8A-M-B.

8. Клампы мягкий S2, S7, S2-M, S7-M.

9. Подставка для стерилизации клампов № 3.908, № 3.909, № 3.912, № 3.910, № 3.918.

10. Щипцы установочные № 1.099-1, № 1.099-2, № 1.099-3, № 1.099-4, № 3.991, № 3.992, № 3.993.

11. Рамка для коффердама № 3.401, № 3.402, № 3.403, № 3.401B, № 3.402B, № 3.403B, № 3.401A, № 3.411B, № 3.412B, № 3.413B.

12. Завеса для коффердама № 3.501 (52 шт. в упаковке), № 3.502 (36 шт. в упаковке), № 3.503 (52 шт. в упаковке), № 3.504 (36 шт. в упаковке). 13. Щипцы – пробойник для коффердама № 3.998, № 3.999.

14. Полоски алмазные крупнозернистые № 1.150, № 1.150(3), № 1.150(2), № 1.150(6) (5 шт. в упаковке), полоски алмазные среднезернистые № 1.151, № 1.151(3), № 1.151(2), № 1.151(6) (5 шт. в упаковке), полоски алмазные мелкозернистые № 1.152, № 1.152(3), № 1.152(2), № 1.152(6) (5 шт. в упаковке).

15. Полоски алмазные крупнозернистые № 1.2150, № 1.2150(2), № 1.2150(3), № 1.2150(6) (12 шт. в упаковке), полоски алмазные среднезернистые № 1.2151, № 1.2151(2), № 1.2151(3), № 1.2151(6) (12 шт. в упаковке), полоски алмазные мелкозернистые № 1.2152, № 1.2152(2), № 1.2152(3), № 1.2152(6) (12 шт. в упаковке).

16. Полоски алмазные перфорированные крупнозернистые № 2.150, № 2.150(3), № 2.150(2), № 2.150(6) (5 шт. в упаковке), полоски алмазные перфорированные среднезернистые № 2.151, № 2.151(3), № 2.151(2), № 2.151(6) (5 шт. в упаковке), полоски алмазные перфорированные

мелкозернистые № 2.152, № 2.152(3), № 2.152(2), № 2.152(6) (5 шт. в упаковке).

17. Полоски алмазные перфорированные крупнозернистые № 2.2150, № 2.2150(2), № 2.2150(3), № 2.2150(6) (12 шт. в упаковке), полоски алмазные перфорированные среднезернистые № 2.2151, № 2.2151(2), № 2.2151(3), № 2.2151(6) (12 шт. в упаковке), полоски алмазные перфорированные мелкозернистые № 2.2152, № 2.2152(2), № 2.2152(3), № 2.2152(6) (12 шт. в упаковке).

18. Полоски сепарационные № 1.382, № 1.383 (100 шт. в упаковке).

19. Полоски сепарационные зубчатые № 1.384(1), № 1.384(2), № 1.384(3) (12 шт. в упаковке).

20. Полоски сепарационные крупнозернистые № 1.385C1, № 1.385C2, № 1.385C3 (12 шт. в упаковке), полоски сепарационные среднезернистые № 1.385M1, № 1.385M2, № 1.385M3 (12 шт. в упаковке), полоски сепарационные мелкозернистые № 1.385F1, № 1.385F2, № 1.385F3 (12 шт. в упаковке).

21. Полоски сепарационные перфорированные крупнозернистые № 2.385C1, № 2.385C2, № 2.385C3 (12 шт. в упаковке), полоски сепарационные перфорированные среднезернистые № 2.385M1, № 2.385M2, № 2.385M3 (12 шт. в упаковке), полоски сепарационные перфорированные мелкозернистые № 2.385F1, № 2.385F2, № 2.385F3 (12 шт. в упаковке).

22. Полоски крупнозернистые № 1.170, № 1.170(2), № 1.170(3), № 1.170(6) (12 шт. в упаковке), полоски среднезернистые № 1.171, № 1.171(2), № 1.171(3), № 1.171(6) (12 шт. в упаковке), полоски мелкозернистые № 1.172, № 1.172(2), № 1.172(3), № 1.172(6) (12 шт. в упаковке).

23. Полоски перфорированные крупнозернистые № 2.170, № 2.170(2), № 2.170(3), № 2.170(6) (12 шт. в упаковке), полоски перфорированные среднезернистые № 2.171, № 2.171(2), № 2.171(3), № 2.171(6) (12 шт. в упаковке), полоски перфорированные мелкозернистые № 2.172, № 2.172(2), № 2.172(3), № 2.172(6) (12 шт. в упаковке).

24. Полоски контурные для передних зубов малые № 1.387A (12 шт. в упаковке), № 1.387A(6) (6 шт. в упаковке), полоски контурные для передних зубов средние № 1.387 (12 шт. в упаковке), № 1.387(6) (6 шт. в упаковке), полоски контурные для передних зубов большие № 1.388 (12 шт. в упаковке), № 1.388(6) (6 шт. в упаковке).

25. Пластины для удаления зубного камня № 1.386 (12 шт. в упаковке).

26. Держатель полосок сепарационных № 1.389, № 1.369B, № 1.369CB, № 1.369DB.

27. Держатель полосок сепарационных щелевой № 1.369AB.

28. Матрицы лепестковые малые с выступом № 1.351 (12 шт. в упаковке), № 1.351(6) (6 шт. в упаковке), № 1.351(4) (4 шт. в упаковке); матрицы лепестковые средние с выступом № 1.352 (12 шт. в упаковке), № 1.352(6) (6 шт. в упаковке), № 1.352(5) (5 шт. в упаковке); матрицы лепестковые большие с выступом № 1.353, № 1.353L (12 шт. в упаковке), № 1.353(6) (6 шт. в упаковке), № 1.353(4), № 1.353L(4) (4 шт. в упаковке), № 1.353L(3) (3 шт. в упаковке); матрицы лепестковые малые № 2.351 (12 шт. в упаковке), № 2.351(5) (5 шт. в упаковке); матрицы лепестковые средние № 2.352 (12 шт. в упаковке), № 2.352(5) (5 шт. в упаковке), № 2.352(4) (4 шт. в упаковке); матрицы лепестковые большие № 2.353 (12 шт. в упаковке), № 2.353(5) (5 шт. в упаковке), № 2.353(4) (4 шт. в упаковке).

29. Матрицы лепестковые № 1.351(1), № 1.351(2), № 1.352(1), № 1.352(2), № 1.353(1), № 1.353(2) (12 шт. в упаковке); № 1.351(1)(6), № 1.352(1)(6), № 1.353(1)(6) (6 шт. в упаковке).

30. Матрицы металлические для моляров № 1.2932 (12 шт. в упаковке).

31. Матрицы металлические для передних зубов № 1.936, № 1.937, № 1.938, № 1.939 (12 шт. в упаковке).
32. Матрицы металлические поддесневые № 1.0928, № 1.0929 (12 шт. в упаковке).
33. Матрицы металлические U-образные № 1.1938, № 1.1939, № 1.1940 (12 шт. в упаковке).
34. Матрицы лепестковые темные малые с выступом № 1.351B (12 шт. в упаковке); матрицы лепестковые темные средние с выступом № 1.352B (12 шт. в упаковке); матрицы лепестковые темные большие с выступом № 1.353B, № 1.353LB (12 шт. в упаковке); матрицы лепестковые темные малые № 2.351B (12 шт. в упаковке); матрицы лепестковые темные средние № 2.352B (12 шт. в упаковке); матрицы лепестковые темные большие № 2.353B (12 шт. в упаковке).
35. Матрицы лепестковые титановые малые с выступом № 1.351T (12 шт. в упаковке); матрицы лепестковые титановые средние с выступом № 1.352T (12 шт. в упаковке); матрицы лепестковые титановые большие с выступом № 1.353T, № 1.353LT (12 шт. в упаковке); матрицы лепестковые титановые малые № 2.351T (12 шт. в упаковке); матрицы лепестковые титановые средние № 2.352T (12 шт. в упаковке); матрицы лепестковые титановые большие № 2.353T (12 шт. в упаковке).
36. Матрицы металлические секционные малые № 1.0972 (10 шт. в упаковке), №1.2972 (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные средние №1.0976 (10 шт. в упаковке), № 1.2976 (20 шт. в упаковке), №1.0976(30) (30 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные большие № 1.0973 (10 шт. в упаковке), № 1.2973 (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные малые с выступом №1.0971 (10 шт. в упаковке), № 1.2971 (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные средние с выступом № 1.0975 (10 шт. в упаковке), № 1.2975 (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные большие с выступом № 1.0974 (10 шт. в упаковке), № 1.2974 (20 шт. в упаковке).
37. Матрицы металлические секционные малые № 1.0972B (10 шт. в упаковке), № 1.2972B (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные средние № 1.0976B (10 шт. в упаковке), № 1.2976B (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные большие № 1.0973B (10 шт. в упаковке), № 1.2973B (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные малые с выступом № 1.0971B (10 шт. в упаковке), № 1.2971B (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные средние с выступом № 1.0975B (10 шт. в упаковке), № 1.2975B (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные большие с выступом № 1.0974B (10 шт. в упаковке), № 1.2974B (20 шт. в упаковке).
38. Матрицы металлические секционные титановые малые № 1.0972T (10 шт. в упаковке), № 1.2972T (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные титановые средние № 1.0976T (10 шт. в упаковке), № 1.2976T (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные титановые большие № 1.0973T (10 шт. в упаковке), № 1.2973T (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные титановые малые с выступом № 1.0971T (10 шт. в упаковке), № 1.2971T (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные титановые средние с выступом № 1.0975T (10 шт. в упаковке), № 1.2975T (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные титановые большие с выступом № 1.0974T (10 шт. в упаковке), № 1.2974T (20 шт. в упаковке).
39. Матрицы металлические секционные повышенной кривизны малые № 1.0972DC (10 шт. в упаковке), № 1.2972DC (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные повышенной

кривизны средние № 1.0976DC (10 шт. в упаковке), № 1.2976DC (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные повышенной кривизны большие № 1.0973DC (10 шт. в упаковке), № 1.2973DC (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные повышенной кривизны малые с выступом № 1.0971DC (10 шт. в упаковке), № 1.2971DC (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные повышенной кривизны средние с выступом № 1.0975DC (10 шт. в упаковке), № 1.2975DC (20 шт. в упаковке); матрицы металлические секционные повышенной кривизны большие с выступом № 1.0974DC (10 шт. в упаковке), № 1.2974DC (20 шт. в упаковке).

40. Матрицы секционные для передних зубов № 2.387, № 2.388 (10 шт. в упаковке); № 2.2387, № 2.2388 (50 шт. в упаковке).

41. Матрицы кольцевые № 1.507, № 1.508, № 1.518, № 1.577, № 1.587, № 1.591, № 1.592, № 1.593, № 1.594, № 1.595, № 1.596, № 1.597, № 1.677, № 1.679, № 1.687, № 1.689, № 1.695, № 1.696, № 1.697, № 1.371, № 1.372, № 1.373 (6 шт. в упаковке).

42. Матрицы кольцевые «Овермат» № 1.571(6), № 1.581(6), № 1.572(6), № 1.582(6), № 1.573(6), № 1.583(6), № 1.574(6), № 1.584(6), № 1.575(6), № 1.585(6), № 1.576(6), № 1.586(6), № 1.571C(6), № 1.581C(6), № 1.572C(6), № 1.582C(6) (6 шт. в упаковке); № 1.571, № 1.581, № 1.572, № 1.582, № 1.573, № 1.583, № 1.574, № 1.584, № 1.575, № 1.585, № 1.576, № 1.586, № 1.571C, № 1.581C, № 1.572C, № 1.582C (40 шт. в упаковке).

43. Матрицы кольцевые контурные «Овермат» № 2.571(6), № 2.581(6), № 2.572(6), № 2.582(6) (6 шт. в упаковке); № 2.571, № 2.581, № 2.572, № 2.582 (40 шт. в упаковке).

44. Матрицы кольцевые № 1.671(6), № 1.681(6), № 1.672(6), № 1.682(6), № 1.673(6), № 1.683(6), № 1.674(6), № 1.684(6), № 1.675(6), № 1.685(6), № 1.676(6), № 1.686(6), № 1.671C(6), № 1.681C(6), № 1.672C(6), № 1.682C(6) (6 шт. в упаковке); № 1.671, № 1.681, № 1.672, № 1.682, № 1.673, № 1.683, № 1.674, № 1.684, № 1.675, № 1.685, № 1.676, № 1.686, № 1.671C, № 1.681C, № 1.672C, № 1.682C (40 шт. в упаковке).

45. Матрицы кольцевые контурные № 2.671(6), № 2.681(6), № 2.672(6), № 2.682(6) (6 шт. в упаковке); № 2.671, № 2.681, № 2.672, № 2.682 (40 шт. в упаковке).

46. Фиксатор «Овермат» № 1.204, № 1.404 (50 шт. в упаковке).

47. Фиксатор № 1.264, № 1.464 (50 шт. в упаковке).

48. Кольцо № 1.099(4), № 1.099(5), № 1.099(6), № 1.099A, № 1.099с, № 1.199, № 1.199с, № 1.199D, «Дельта» № 1.299, «Дельта» № 1.299с, «Дельта» № 1.299D, «Д» № 1.166, «Д» № 1.166с, «Д» № 1.166D, «М» № 1.177, «М» № 1.177с, «М» № 1.177D, «МД» № 1.167, «МД» № 1.167(4), «МД» № 1.167(6), «МД» № 1.167с, «МД» № 1.167D, № 1.033, № 1.033A, № 1.033с, «Краб» № 1.022, «Краб» № 1.022с, «Краб» № 1.022D, «Слот» № 1.044, «Слот» № 1.044с, «Слот» № 1.044D, «Двойное узкое» № 1.499, «Двойное широкое» № 1.599, «Детское» № 1.088, «NiTi» № 2.167P, «NiTi» № 2.167M, «NiTi» № 2.167S, «NiTi» № 2.167T, «NiTi» № 2.167W, «NiTi» № 2.167U, «МД» № 1.167P, «МД» № 1.167M, «МД» № 1.167S, «МД» № 1.167T, «МД» № 1.167W, «МД» № 1.167U, «МД» № 1.295, «МД» № 1.296, «МД» № 1.297.

49. Клинья фиксирующие изолирующие № 1.871, № 1.872, № 1.873 (12 шт. в упаковке).

50. Клинья адаптивные № 1.874, № 1.875, № 1.876 (40 шт. в упаковке).

51. Контакт-формер № 1.941, № 1.1941, № 1.942, № 1.1942, № 1.943, № 1.1943, № 1.944, № 1.1944, № 1.945, № 1.1945, № 1.946, № 1.1946, № 1.947, № 1.1947, № 1.1901, № 1.1902, №

1.1903, № 1.1904, № 1.1905, № 1.1906, № 1.1911.

52. Насадки силиконовые № 1.861, № 1.862, № 1.866, № 1.961, № 2.862 (40 шт. в упаковке); № 1.861(20), № 1.866(20) (20 шт. в упаковке); № 1.861(10), № 1.863, № 1.864, № 1.865, № 1.866(10), № 1.867, № 1.868, № 1.869, № 1.963, № 2.863, № 2.864, № 2.865, № 2.866, № 2.867, № 2.868, № 2.869, № 2.877 (10 шт. в упаковке).

53. Насадки моделировочные № 1.861П, № 1.862П, № 1.866П, № 1.961П, № 2.862П (40 шт. в упаковке); № 1.863П, № 1.864П, № 1.865П, № 1.867П, № 1.868П, № 1.869П, № 1.963П, № 2.863П, № 2.864П, № 2.865П, № 2.866П, № 2.867П, № 2.868П, № 2.869П, № 2.877П (10 шт. в упаковке).

54. Насадки фиксирующие № 1.962, № 1.962П, № 2.861, № 2.861П (40 штук в упаковке).

55. Фиксатор щелевой «Цилиндр» № 1.104, «Ручка» № 2.124, «Пластина» № 2.144, «Кольцо» № 1.114, «Прищепка» № 1.014.

56. Фиксаторы кольцевые «Эластик» № 1.801, № 1.802, № 1.803, № 1.804, № 1.805, № 1.806, № 1.807 (10 шт. в упаковке), № 1.801(20), № 1.802(20) (20 шт. в упаковке).

57. Матрицы двойные для передних зубов № 1.521, № 1.522, № 1.523, № 1.523А, № 1.533, № 1.533А (12 шт. в упаковке), № 1.523(6), № 1.533(6) (6 шт. в упаковке).

58. Матрицы лавсановые для передних зубов № 1.951, № 1.952, № 1.953, № 1.954, № 1.951L, № 1.952L, № 1.953L, № 1.954L, № 1.951R, № 1.952R, № 1.953R, № 1.954R, № 1.955, № 1.956, № 1.957 (10 шт. в упаковке).

59. Матрицы лавсановые для передних зубов № 1.2951, № 1.2952, № 1.2953, № 1.2954, № 1.2951L, № 1.2952L, № 1.2953L, № 1.2954L, № 1.2951R, № 1.2952R, № 1.2953R, № 1.2954R, № 1.2955, № 1.2956, № 1.2957 (50 шт. в упаковке).

60. Держатель установочный продольный № 1.154.

61. Держатель установочный поперечный № 1.164.

62. Клинья фиксирующие скользящие малые № 1.877 (12 шт. в упаковке), клинья фиксирующие скользящие средние № 1.878 (12 шт. в упаковке).

63. Клинья фиксирующие профильные № 1.879 (12 шт. в упаковке).

64. Фиксатор «Краб» № 1.002, замыкающий малый № 1.003, «Слот» № 1.004, замыкающий большой № 1.005, № 1.009, № 1.103, «Дельта» № 1.293, «Эллиот» № 2.215 «МД», «Эллиот» № 1.215, «Айвори» № 1.006М, «Айвори» № 1.006Р.

65. Матрицедержатель № 2.103.

66. Держатель полосок продольный № 1.105В, № 1.105А.

67. Держатель полосок двусторонний № 1.105АВ.

68. Держатель полосок поперечный № 1.106, № 1.106А, № 1.106В, № 1.106С, № 1.106D, № 1.106Е.

69. Зонд угловой большой № 8.0102, № 8.0102 Si, № 8.0102 Ti, № 8.0102 In, № 8.0102 Hy, № 8.0102 Db; изогнутый детский № 8.0104, № 8.0104 Si, № 8.0104 Ti, № 8.0104 In, № 8.0104 Hy, № 8.0104 Db; изогнутый большой № 8.0105, № 8.0105 Si, № 8.0105 Ti, № 8.0105 In, № 8.0105 Hy, № 8.0105 Db; пародонтологический № 8.0121, № 8.0121 Si, № 8.0121 Ti, № 8.0121 In, № 8.0121 Hy, № 8.0121 Db; серповидный № 8.0107, № 8.0107 Si, № 8.0107 Ti, № 8.0107 In, № 8.0107 Hy, № 8.0107 Db; угловой DB2 № 8.1212, № 8.1212 Si, № 8.1212 Ti, № 8.1212 In, № 8.1212 Hy, № 8.1212 Db; зонд № 8.1216, № 8.1216 Si, № 8.1216 Ti, № 8.1216 In, № 8.1216 Hy, № 8.1216 Db.

70. Штопфер «СО» № 8.0215, № 8.0215 Si, № 8.0215 Ti, № 8.0215 In, № 8.0215 Hy, № 8.0215 Db; штопфер «FI» № 8.0216, № 8.0216 Si, № 8.0216 Ti, № 8.0216 In, № 8.0216 Hy, № 8.0216 Db; штопфер шарообразный изогнутый DB3 № 8.1213, № 8.1213 Si, № 8.1213 Ti, № 8.1213 In, № 8.1213 Hy, № 8.1213 Db; штопфер № 8.1217, № 8.1217 Si, № 8.1217 Ti, № 8.1217 In, № 8.1217 Hy, № 8.1217 Db.

71. Гладилка серповидная малая № 8.0301, № 8.0301 Si, № 8.0301 Ti, № 8.0301 In, № 8.0301 Hy, № 8.0301 Db; серповидная большая № 8.0302, № 8.0302 Si, № 8.0302 Ti, № 8.0302 In, № 8.0302 Hy, № 8.0302 Db; каплевидная № 8.0304, № 8.0304 Si, № 8.0304 Ti, № 8.0304 In, № 8.0304 Hy, № 8.0304 Db; изогнутая (PO) № 8.0306, № 8.0306 Si, № 8.0306 Ti, № 8.0306 In, № 8.0306 Hy, № 8.0306 Db; медиально-дистальная малая № 8.0309, № 8.0309 Si, № 8.0309 Ti, № 8.0309 In, № 8.0309 Hy, № 8.0309 Db; медиально-дистальная средняя № 8.0310, № 8.0310 Si, № 8.0310 Ti, № 8.0310 In, № 8.0310 Hy, № 8.0310 Db; медиально-дистальная большая № 8.0311, № 8.0311 Si, № 8.0311 Ti, № 8.0311 In, № 8.0311 Hy, № 8.0311 Db; моделировочная (MO) № 8.0705, № 8.0705 Si, № 8.0705 Ti, № 8.0705 In, № 8.0705 Hy, № 8.0705 Db; моделировочная (AP) № 8.0709, № 8.0709 Si, № 8.0709 Ti, № 8.0709 In, № 8.0709 Hy, № 8.0709 Db; моделировочная «TW» № 8.0710, № 8.0710 Si, № 8.0710 Ti, № 8.0710 In, № 8.0710 Hy, № 8.0710 Db; моделировочная № 8.0711, № 8.0711 Si, № 8.0711 Ti, № 8.0711 In, № 8.0711 Hy, № 8.0711 Db; моделировочная № 8.0712, № 8.0712 Si, № 8.0712 Ti, № 8.0712 In, № 8.0712 Hy, № 8.0712 Db; моделировочная № 8.0713, № 8.0713 Si, № 8.0713 Ti, № 8.0713 In, № 8.0713 Hy, № 8.0713 Db; моделировочная № 8.0714, № 8.0714 Si, № 8.0714 Ti, № 8.0714 In, № 8.0714 Hy, № 8.0714 Db; моделировочная № 8.0715, № 8.0715 Si, № 8.0715 Ti, № 8.0715 In, № 8.0715 Hy, № 8.0715 Db; моделировочная № 8.0716, № 8.0716 Si, № 8.0716 Ti, № 8.0716 In, № 8.0716 Hy, № 8.0716 Db; моделировочная № 8.0717, № 8.0717 Si, № 8.0717 Ti, № 8.0717 In, № 8.0717 Hy, № 8.0717 Db; моделировочная № 8.0718, № 8.0718 Si, № 8.0718 Ti, № 8.0718 In, № 8.0718 Hy, № 8.0718 Db; моделировочная DB № 8.1210, № 8.1210 Si, № 8.1210 Ti, № 8.1210 In, № 8.1210 Hy, № 8.1210 Db; изогнутая DB4 № 8.1214, № 8.1214 Si, № 8.1214 Ti, № 8.1214 In, № 8.1214 Hy, № 8.1214 Db; моделировочная DB5 № 8.1215, № 8.1215 Si, № 8.1215 Ti, № 8.1215 In, № 8.1215 Hy, № 8.1215 Db; моделировочная DB1 № 8.1211, № 8.1211 Si, № 8.1211 Ti, № 8.1211 In, № 8.1211 Hy, № 8.1211 Db; моделировочная № 8.1218, № 8.1218 Si, № 8.1218 Ti, № 8.1218 In, № 8.1218 Hy, № 8.1218 Db; моделировочная № 8.1219, № 8.1219 Si, № 8.1219 Ti, № 8.1219 In, № 8.1219 Hy, № 8.1219 Db.

72. Штопфер обратноконусный-гладилка малая № 8.0401, № 8.0401 Si, № 8.0401 Ti, № 8.0401 In, № 8.0401 Hy, № 8.0401 Db; средняя № 8.0402, № 8.0402 Si, № 8.0402 Ti, № 8.0402 In, № 8.0402 Hy, № 8.0402 Db; большая № 8.0403, № 8.0403 Si, № 8.0403 Ti, № 8.0403 In, № 8.0403 Hy, № 8.0403 Db; серповидная малая № 8.0405, № 8.0405 Si, № 8.0405 Ti, № 8.0405 In, № 8.0405 Hy, № 8.0405 Db; серповидная средняя № 8.0406, № 8.0406 Si, № 8.0406 Ti, № 8.0406 In, № 8.0406 Hy, № 8.0406 Db; серповидная большая № 8.0407, № 8.0407 Si, № 8.0407 Ti, № 8.0407 In, № 8.0407 Hy, № 8.0407 Db.

73. Штопфер шарообразный – гладилка малая № 8.0408, № 8.0408 Si, № 8.0408 Ti, № 8.0408 In, № 8.0408 Hy, № 8.0408 Db; большая № 8.0409, № 8.0409 Si, № 8.0409 Ti, № 8.0409 In, № 8.0409 Hy, № 8.0409 Db.

74. Штопфер шарообразный изогнутый – гладилка малая № 8.0410, № 8.0410 Si, № 8.0410 Ti, № 8.0410 In, № 8.0410 Hy, № 8.0410 Db; средняя № 8.0411, № 8.0411 Si, № 8.0411 Ti, № 8.0411 In,

№ 8.0411 Hy, № 8.0411 Db; большая № 8.0412, № 8.0412 Si, № 8.0412 Ti, № 8.0412 In, № 8.0412 Hy, № 8.0412 Db.

75. Штопфер зерновидный – гладилка № 8.0422, № 8.0422 Si, № 8.0422 Ti, № 8.0422 In, № 8.0422 Hy, № 8.0422 Db.

76. Экскаватор малый № 8.0501, № 8.0501 Si, № 8.0501 Ti, № 8.0501 In, № 8.0501 Hy, № 8.0501 Db; большой № 8.0502, № 8.0502 Si, № 8.0502 Ti, № 8.0502 In, № 8.0502 Hy, № 8.0502 Db.

77. Кювета № 8.1005, № 8.1005 Si, № 8.1005 Ti, № 8.1005 In, № 8.1005 Hy, № 8.1005 Db; малая № 8.1006, № 8.1006 Si, № 8.1006 Ti, № 8.1006 In, № 8.1006 Hy, № 8.1006 Db; № 8.1110, № 8.1110 Si, № 8.1110 Ti, № 8.1110 In, № 8.1110 Hy, № 8.1110 Db.

78. Пинцет № 1.101, № 1.102.

79. Ручка для зеркала титановая № 1.100Т.

80. Держатель полосок № 3.106, № 3.106А.

81. Полоски зубчатые № 3.384А, № 3.384РА, № 3.384Р, № 3.884, № 3.884Р (6 шт. в упаковке).

82. Полоска зубчатая № 3.384, № 1.479Т, № 1.379РТ.

83. Полоски алмазные № 3.885С, № 3.885М, № 3.885F, № 3.885РС, № 3.885РМ, № 3.885РF, № 3.385АС, № 3.385АМ, № 3.385АF, № 3.385РС, № 3.385РМ, № 3.385РF, № 3.385РАС, № 3.385РАМ, № 3.385РАF (6 шт. в упаковке).

84. Полоска алмазная № 3.385С, № 3.385М, № 3.385F, № 1.479С, № 1.479М, № 1.479F, № 1.379РС, № 1.379РМ, № 1.379РF.

85. Полоски-калибры межзубные № 3.38(40), № 3.38(50), № 3.38(60), № 3.38(80), № 3.38(90), № 3.38(100), № 3.38(150), № 3.38(200), № 3.38(250), № 3.38(300), № 3.38(400), № 3.38(500); № 3.38А(40), № 3.38А(50), № 3.38А(60), № 3.38А(80), № 3.38А(90), № 3.38А(100), № 3.38А(150), № 3.38А(200), № 3.38А(250), № 3.38А(300), № 3.38А(400), № 3.38А(500); № 3.38Р(40), № 3.38Р(50), № 3.38Р(60), № 3.38Р(80), № 3.38Р(90), № 3.38Р(100), № 3.38Р(150), № 3.38Р(200), № 3.38Р(250), № 3.38Р(300), № 3.38Р(400), № 3.38Р(500); № 3.38РА(40), № 3.38РА(50), № 3.38РА(60), № 3.38РА(80), № 3.38РА(90), № 3.38РА(100), № 3.38РА(150), № 3.38РА(200), № 3.38РА(250), № 3.38РА(300), № 3.38РА(400), № 3.38РА(500).

86. Полоски-калибры межзубные № 3.38N4, № 3.38N5, № 3.38N7.

87. Полоска зубчатая с держателем №1.379Т, №1.379НТ, № 1.879Т.

88. Полоски зубчатые с держателем № 1.379РНТ (6 шт. в упаковке).

89. Полоска алмазная с держателем №1.379С, №1.379М, №1.379F, №1.379НС, №1.379НМ, №1.379НF, № 1.879С, № 1.879М, № 1.879F.

90. Полоски алмазные с держателем № 1.379РНС, № 1.379РНМ, № 1.379РНF (6 шт. в упаковке).

91. Ключ № 1.369К.

92. Полоска зубчатая перфорированная № 2.379НТ, № 2.479Т, № 2.379РТ, № 2.379Т, № 2.879Т.

93. Полоска алмазная перфорированная № 2.379НС, № 2.379НМ, № 2.379НF, № 2.479С, № 2.479М, № 2.479F, № 2.379РС, № 2.379РМ, № 2.379РF, № 2.379С, № 2.379М, № 2.379F, № 2.879С, № 2.879М, № 2.879F.

94. Полоска алмазная двусторонняя № 11.479С, № 11.479М, № 11.479F, № 11.379РС, № 11.379РМ, № 11.379РF.

95. Полоска алмазная перфорированная двусторонняя № 22.479С, № 22.479М, № 22.479F, №

22.379PC, № 22.379PM, № 22.379PF.

96. Держатель установочный «Овермат» № 1.124.

97. Держатель установочный «Ключ» № 1.144.

98. Матрицы лепестковые лавсановые № 1.361, № 1.362, № 1.363, № 1.364 (12 шт. в упаковке);
№ 1.2361, № 1.2362, № 1.2363, № 1.2364 (50 шт. в упаковке).

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОР ВМ";

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 119421, Г.МОСКВА, УЛ. НОВАТОРОВ, Д. 7А, К. 2, ПОМЕЩ. 44Б;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 119421, Г.МОСКВА, УЛ. НОВАТОРОВ, Д. 7А, К. 2, ПОМЕЩ. 44Б;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

16. ОКП/ОКПД2: 32.50.11.110;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 1;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Для изоляции рабочего поля в стоматологии (включая ряд зубов, отдельный зуб и внутреннюю поверхность препарированного зуба) во время проведения стоматологических манипуляций, служащие для защиты от слюны и случайного проглатывания пациентом жидкостей/стоматологических материалов в ходе операции, для защиты зубов и тканей, соседствующих с реставрируемым зубом, от механических повреждений, для создания правильной формы пломбируемой области;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 159400;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: 1. ООО "ТОР ВМ", 394029, г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 15с. 2. ООО "ОР-ТО", 394029, г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 15с, помещ. 310;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 68. Ключ №1.369К
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 67. Полоски алмазные с держателем №1.379С, №1.379М, №1.379F, №1.379НС, №1.379НМ, Х91.379НF, №1.379РС, №1.379РМ, №1.379РF, №1.379РНС, №1.379РНМ, №1.379РНF (6 штук в упаковке).
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 66. Полоски зубчатые с держателем №1.379Т, №1.379НТ, №1.379РТ, №1.379РНТ (6 штук в упаковке).
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 65. Полоски-калибры межзубные №3.38N4, №3.38N5, №3.38N7.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 64. Полоски-калибры межзубные №3.38(40), №3.38(50), №3.38(60), №3.38(80), №3.38(90), №3.38(100), №3.38(150), №3.38(200), №3.38(250), №3.38(300), №3.38(400), №3.38(500); № 338A(40), №3.38A(50), №3.38A(60), Х53.38A(80), №3.38A(90), №3.38A(100), №3.38A(150), №3.38A(200), №3.38A(250), №3.38A(300), №3.38A(400), Хо3.38A(500); №3.38P(40), №3.38P(50), №3.38P(60), №3.38P(80), №3.38P(90j; №3.38P(Ю0), №3.38P(150), №3.38P(200), №3.38P(250), №3.38P(300), №3.38P(400), №3.38P(500); №3.38PA(40), №3.38PA(50), №3.38PA(60), №3.38PA(80), №3.38PA(90), №3.38PA(100), №3.38PA(150), №3.38PA(200), Хо3.38PA(250), №3.38PA(300), №3.38PA(400), №3.38PA(500).
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 63. Полоски алмазные №3.385С, №3.385М, №3.385F, №3.385АС, №3.385АМ, №3.385АF, №3.385РС, №3.385РМ, №3.385РF, №3.385РАС, №3.385РАМ, №3.385РАF (6 штук в упаковке).
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 62. Полоски зубчатые Хд3.384, Хд3.384А, Хд3.384Р, Хд3.384РА (6 штук в упаковке).

159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 61. Держатель полосок ХдЗ. 106, ХдЗ. 106А.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 60. Ручка для зеркала титановая Хgl. 100Г.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 59. Пинцет Хgl.101, Хgl.102.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 58. КюретаХд8.1005, малаяХд8.1006,Хg8.П 10.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 57. Экскаватор малый Хд8.0501, большой Хд8.0502.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 56. Штопфер шарообразный изогнутый - гладилка малая Хд8.0410, средняя Хд8.0411, большая Хg8.0412.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 55. Штопфер шарообразный - гладилка малая Хд8.0408, большая Хд8.0409.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 53. Гладилка серповидная малая Хд8.0301, серповидная большая Хд8.0302, каплевидная Хд8.0304, изогнутая Хд8.0306, медиально-дистальная малая Хд8.0309, медиальнодистальная средняя Хд8.0310, медиально-дистальная большая Хд8.0311, моделировочная Хд8.0705, моделировочная Хд8.0709, моделировочная Хд8.0718 54. Штопфер обратноконусный-гладилка малая Хд8.0401, средняя Хд8.0402, большая Хд8.0403, серповидная малая Хд8.0405, серповидная средняя Хд8.0406, серповидная большая Хд8.0407.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 52. Штопфер шарообразный малый Хд8.0215, шарообразный большой Хд8.0216.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 51. Зонд угловой большой Хд 8.0102, изогнутый детский Хд8.0104, изогнутый большой Хд8.0105, пародонтологический Хд8.0121.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 50. Держатель полосок поперечный Хgl.106, Хgl.106А, Хgl.106В, Хgl.106С, Хgl.106D, ХдМО6Е.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 49. Держатель полосок двусторонний Хgl.105АВ.

159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 48. Держатель полосок продольный Xgl.105B, Xgl.105A.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 47. Фиксатор «Краб» Хд 1.002, замыкающий малый Хд 1.003, «Слот» Хд 1.004, замыкающий большой Хд 1.005, Хд 1.009, Xgl. 103, «Дельта» Xgl.293, «Дельта» Xgl.295.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 46. Клинья фиксирующие профильные Xgl.879 (12 штук в упаковке).
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 45. Клинья фиксирующие скользящие малые Xgl.877 (12 штук в упаковке), клинья фиксирующие скользящие средние Xgl.878 (12 штук в упаковке).
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 44. Держатель установочный поперечный Хд 1.164.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 43. Держатель установочный продольный Хд 1.154.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 42. Матрицы двойные для передних зубов (12 штук в упаковке) Хд 1.521, Хд 1.522, Хд 1.523, Хд 1.523А, Хд 1.533, Хд 1.533А, (6 штук в упаковке) Xgl.523(6), Xgl.533(6).
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 41. Фиксаторы кольцевые «Эластик» (10 в упаковке) Хд 1.801, Хд 1.802, Хд 1.803, Хд 1.804, Хд 1.805, Хд 1.806, Хд 1.807, (20 штук в упаковке) Xgl.801(20), Xgl.802(20).
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 40. Фиксатор щелевой «Цилиндр» Xgl.104, «Ручка» Хд 1.124, «Пластина» Хд 1.144, «Кольцо» Хд 1.114, «Прищепка» Хд 1.014.

159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 39. Насадки силиконовые (40 штук в упаковке) Хо 1.861, Х° 1.862, Х? 1.866, Х» 1.961, № 1.962, Хо 2.861, Хо 2.862, (20 штук в упаковке) Х»! 1.861(20), Хо1.866(20), насадки силиконовые (10 штук в упаковке) Хо 1.861(10), Х« 1.863, Хе 1.864, Х® 1.865, Х«1.866(10), Хо 1.867, Хо 1.868, Хо 1.869, № 1.963, Х« 2.863, Х« 2.864, Х« 2.865, Х« 2.866, Х« 2.867, Х« 2.868, Хо 2.869, Хо 2.877 и насадки поливинилхлоридные (40 штук в упаковке) Х« 1.861П, Х» 1.862П, Хо 1.866П, Хо 1.961П, Хо 1.962П, Х« 2.86Ш, Х« 2.862П, насадки поливинилхлоридные (10 штук в упаковке) Х° 1.863П, Х® 1.864П, № 1.865П, Х« 1.867П, Х« 1.868П, Хо 1.869П, Хо 1.963П, Хо 2.863П, Х« 2.864П, Хд 2.865П, Хд 2.866П, Хд 2.867П, Хд 2.868П, Хд 2.869П, Хд 2.877П.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 38. Контакт-формер № 1.941, № 1.1941, № 1.942, № 1.1942, № 1.943, № 1.1943, К® 1.944, № 1.1944, № 1.945, № 1.1945, № 1.946, № 1.1946, № 1.947, № 1.1947, № 1.1901, № 1.1902, Хо 1.1903, Хо 1.1904, Хо 1.1905, Х9 1.1906, Хо 1.1911.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 37. Клинья фиксирующие изолирующие (12 штук в упаковке) № 1.871, 1.872, № 1.873, № 1.874, № 1.875, № 1.876.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 36. Кольцо Хо 1.099(4), Х« 1.099(5), Х« 1.099(6), Хо 1.099А, Х« 1.099с, Хо 1.199, Х« 1.199с, Хо 1.199D, «Дельта» Хо 1.299, «Дельта» Х« 1.299с, «Дельта» Х« 1.299D, «Д» Х° 1.166, «Д»Хо 1.166с, «Д»Хо 1.166D, «М»Хо 1.177, «М»Хо 1.177с, «М»Х« 1.177D, «МД» Х« 7 1.167, «МД» № 1.167(4), «МД» № 1.167(6), «МД» № 1.167с, «МД» № 1.167D, № 1.033, № 1.033А, № 1.033с, «Краб» № 1.022, «Краб» № 1.022с, «Краб» № 1.022D, «Слот» № 1.044, «Слот» № 1.044с, «Слот» № 1.044D, «Двойное узкое» № 1.499, «Двойное широкое» № 1.599, «Детское» № 1.088.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 35. Матрицы кольцевые (6 штук в упаковке) № 1.507, № 1.508, № 1.518, № 1.571, № 1.572, Хо 1.573, Х« 1.574, Хо 1.575, Х« 1.576, Х« 1.577, Хо 1.581, Х« 1.582, Х° 1.583, Х« 1.584, № 1.585, Хо 1.586, Хо 1.587, Х« 1.591, Х« 1.592, Х« 1.593, Хо 1.594, Хо 1.595, Х« 1.596, Хо 1.597, Хо 1.675, Хо 1.676, Хо 1.677, Х« 1.679, Х« 1.685, Х« 1.686, Х« 1.687, Х« 1.689, Х« 1.695, Хо1.696, Хо1.697, Хо1.371, Хо1.372, Хо1.373.

159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 34. Матрицы металлические секционные повышенной кривизны малые (10 штук в упаковке) № 1.0972DC, (20 штук в упаковке) № 1.2972DC; матрицы металлические секционные повышенной кривизны средние (10 штук в упаковке) № 1.0976DC, (20 штук в упаковке) № 1.2976DC; матрицы металлические секционные повышенной кривизны большие (10 штук в упаковке) № 1.0973DC, (20 штук в упаковке) № 1.2973DC; матрицы металлические секционные повышенной кривизны малые с выступом (10 штук в упаковке) № 1.0971 DC, (20 штук в упаковке) № 1.2971 DC; матрицы металлические секционные повышенной кривизны средние с выступом (10 штук в упаковке) № 1.0975DC, (20 штук в упаковке) № 1.2975DC; матрицы металлические секционные повышенной кривизны большие с выступом (10 штук в упаковке) № 1.0974DC, (20 штук в упаковке) № 1.2974DC.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 33. Матрицы металлические секционные титановые малые (10 штук в упаковке) № 1.0972Т, (20 штук в упаковке) № 1.2972Т; матрицы металлические секционные титановые средние (10 штук в упаковке) № 1.0976Т, (20 штук в упаковке) № 1.2976Т; матрицы металлические секционные титановые большие (10 штук в упаковке) № 1.0973Т, (20 штук в упаковке) № 1.2973Т; матрицы металлические секционные титановые малые с выступом (10 штук в упаковке) № 1.0971Т, (20 штук в упаковке) № 1.2971Т; матрицы металлические секционные титановые средние с выступом (10 штук в упаковке) № 1.0975Т, (20 штук в упаковке) № 1.2975Т; матрицы металлические секционные титановые большие с выступом (10 штук в упаковке) № 1.0974Т, (20 штук в упаковке) № 1.2974Т.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 32. Матрицы металлические секционные темные малые (10 штук в упаковке) № 1.0972В, (20 штук в упаковке) № 1.2972В; матрицы металлические секционные темные средние (10 штук в упаковке) № 1.0976В, (20 штук в упаковке) № 1.2976В; матрицы металлические секционные темные большие (10 штук в упаковке) № 1.0973В, (20 штук в упаковке) № 1.2973В; матрицы металлические секционные темные малые с выступом (10 штук в упаковке) № 1.0971В, (20 штук в упаковке) № 1.2971В; матрицы металлические секционные темные средние с выступом (10 штук в упаковке) № 1.0975В, (20 штук в упаковке) № 1.2975В; матрицы металлические секционные темные большие с выступом (10 штук в упаковке) № 1.0974В, (20 штук в упаковке) № 1.2974В.

159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 31. Матрицы металлические секционные малые (10 штук в упаковке) № 1.0972, (20 штук в упаковке) №1.2972; матрицы металлические секционные средние (10 штук в упаковке) №1.0976, (20 штук в упаковке) № 1.2976, (30 штук в упаковке) №1.0976(30); матрицы металлические секционные большие (10 штук в упаковке) № 1.0973, (20 штук в упаковке) № 1.2973; матрицы металлические секционные малые с выступом (10 штук в упаковке) №1.0971, (20 штук в упаковке) № 1.2971; матрицы металлические секционные средние с выступом (10 штук в упаковке) № 1.0975, (20 штук в упаковке) № 1.2975; матрицы металлические секционные большие с выступом (10 штук в упаковке) № 1.0974, (20 штук в упаковке) № 1.2974.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 30. Матрицы лепестковые титановые малые с выступом (12 штук в упаковке) № 1.351Т; матрицы лепестковые титановые средние с выступом (12 штук в упаковке) № 1.352Т; матрицы лепестковые титановые большие с выступом (12 штук в упаковке) № 1.353Т, № 1.353LT; матрицы лепестковые титановые малые (12 штук в упаковке) № 2.351Т; матрицы лепестковые титановые средние (12 штук в упаковке) № 2.352Т; матрицы лепестковые титановые большие (12 штук в упаковке) № 2.353Т.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 29. Матрицы лепестковые темные малые с выступом (12 штук в упаковке) № 1.351В; матрицы лепестковые темные средние с выступом (12 штук в упаковке) № 1.352В; матрицы лепестковые темные большие с выступом (12 штук в упаковке) № 1.353В, № 1.353LB; матрицы лепестковые темные малые (12 штук в упаковке) № 2.351В; матрицы лепестковые темные средние (12 штук в упаковке) № 2.352В; матрицы лепестковые темные большие (12 штук в упаковке) № 2.353В.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 28. Матрицы металлические U-образные (12 штук в упаковке) № 1.1938, № 1.1939, № 1.1940.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 27. Матрицы металлические поддесневые (12 штук в упаковке) № 1.0928, № 1.0929.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 26. Матрицы металлические для передних зубов (12 штук в упаковке) № 1.936, № 1.937, № 1.938, № 1.939.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 25. Матрицы металлические для моляров (12 штук в упаковке) №1.2932.

159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 24. Матрицы лепестковые (12 штук в упаковке) № 1.351(1), № 1.351(2), № 1.352(1), № 1.352(2), № 1.353(1), № 1.353(2); (6 штук в упаковке) №1.351(1)(6), №1.352(1)(6), №1.353(1)(6).
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 23. Матрицы лепестковые малые с выступом (12 штук в упаковке) № 1.351; (6 штук в упаковке) № 1.351(6), (4 штуки в упаковке) № 1.351(4); матрицы лепестковые средние с выступом (12 штук в упаковке) № 1.352, (6 штук в упаковке) № 1.352(6), (5 штук в упаковке) № 1.352(5); матрицы лепестковые большие с выступом (12 штук в упаковке) № 1.353, № 1.353L, (6 штук в упаковке) № 1.353(6), (4 штуки в упаковке) № 1.353(4), №1.353L(4); (3 штуки в упаковке) №1.353Ц3); матрицы лепестковые малые (12 штук в упаковке) № 2.351, (5 штук в упаковке) № 2.351(5);; матрицы лепестковые средние (12 штук в упаковке) № 2.352, (5 штук в упаковке) № 2.352(5), (4 штуки в упаковке) №2.352(4); матрицы лепестковые большие (12 штук в упаковке) № 2.353, (5 штук в упаковке) № 2.353(5), (4 штуки в упаковке) № 2.353(4).
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 22. Держатель полосок сепарационных щелевой № 1.369AB.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 21. Держатель полосок сепарационных № 1.389, № 1.369B, № 1.369CB, № 1.369DB.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 20. Пластины для удаления зубного камня (12 штук в упаковке) № 1.386.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 19. Полоски контурные для передних зубов малые (12 штук в упаковке) № 1.387А, (6 штук в упаковке) № 1.387А(6), полоски контурные для передних зубов средние (12 штук в упаковке) №1.387, (6 штук в упаковке) № 1.387(6), полоски контурные для передних зубов большие (12 штук в упаковке) №1.388, (6 штук в упаковке) № 1.388(6).
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 18. Полоски сепарационные перфорированные крупнозернистые (12 шт. в упаковке) № 2.385С1, № 2.385С2, изм.4 № 2.385С3, полоски сепарационные перфорированные среднезернистые (12 шт. в упаковке) № 2.385М1, № 2.385М2, изм.4 № 2.385М3, полоски сепарационные перфорированные мелкозернистые (12 шт. в упаковке) № 2.385F1, № 2.385F2. изм.4 № 2.385F3.

159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 17. Полоски сепарационные крупнозернистые (12 шт. в упаковке) № 1.385C1, № 1.385C2, изм.4 № 1.385C3, полоски сепарационные среднезернистые (12 шт. в упаковке) № 1.385M1, № 1.385M2, изм.4 № 1.385M3, полоски сепарационные мелкозернистые (12 шт. в упаковке) № 1.385F1, № 1.385F2, изм.4 № 1.385F3.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 16. Полоски сепарационные зубчатые (12 штук в упаковке) № 1.384(1), № 1.384(2), изм.4 1.384(3).
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 15. Полоски сепарационные (100 шт. в упаковке) № 1.382, № 1.383.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 14. Полоски алмазные перфорированные крупнозернистые № 2.150, № 2.150(3) (5 штук в упаковке), полоски алмазные перфорированные среднезернистые № 2.151, № 2.151(3) (5 штук в упаковке), полоски алмазные перфорированные мелкозернистые № 2.152, № 2.152(3) (5 штук в упаковке).
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 13. Полоски алмазные крупнозернистые № 1.150, № 1.150(3) (5 штук в упаковке), полоски алмазные среднезернистые № 1.151, № 1.151(3) (5 штук в упаковке), полоски алмазные мелкозернистые № 1.152, № 1.152(3) (5 штук в упаковке).
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 12. Щипцы-пробойник для коффердама № 3.998, № 3.999.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 11. Завеса для коффердама № 3.501 (52 шт. в упаковке), № 3.502 (36 шт. в упаковке), № 3.503 (52 шт. в упаковке), № 3.504 (36 шт. в упаковке).
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 10. Рамка для коффердама № 3.401, № 3.402, № 3.403, № 3.401В, № 3.402В, № 3.403В, № 3.401А.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 9. Щипцы установочные изм.4 Хд 1.099-1, Хд 1.099-2, Хд 1.099-3, Хд 3.991, Хд 3.992, Хд 3.993.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 8. Подставка для стерилизации клампов Хд 3.908, Хд 3.909, Хд 3.912, Хд 3.910, Хд 3.918.

159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 7. Клампы темные Хд W00-B, Хд W7-B, Хд W3-B, Хд W2A-B, Хд W2-B, Хд 15-B, Хд 18- В, Хд 28-B, Хд 29-B, Хд 138-B, Хд 139-B, Хд 51-B, Хд В1-B, Хд В2-B, Хд В3-B, Хд В4-B, Хд В5- В, Хд В6-B, Хд О-B, Хд 00-B, Хд 2-B, Хд 2А-B, Хд 3-B, Хд 7-B, Хд7А-B, Хд 200-B, Хд 202-B, Хд 203-B, Хд 204-B, Хд 207-B, Хд 208-B, Хд 209-B, Хд 12А-B, Хд 13А-B, Хд 24-B, Хд 25-B, Хд 27N-B, Хд W4-B, Хд W8-B, Хд W8А-B, Хд W14А-B, Хд W56-B, Хд W1-B, Хд 30-B, Хд 3 1-B, Хд 1-B, Хд 1А-B, Хд 4-B, Хд 5-B, Хд 8-B, Хд 8А-B, Хд 14-B, Хд 14А-B, Х« 22-B, Хд 23-B, Хд 56-B, Хд 201-B, Хд 205-B, Хд 206-B, Хд 6-B, Хд 9-B, Хд W9-B, Хд 90N-B, Хд 210-B, Хд 211-B, Хд 212-B, Хд 1Т-B, Хд 1АТ-B, Хд 2Т-B, Хд 2АТ-B, Хд 14Т-B, Хд 56Т-B, Хд 9Т-B, Хд 54-B, Хд 55- В, Хд 64-B, Хд 65-B, Хд 74-B, Хд 75-B, Хд 84-B, Хд 85-B, Хд Р-1-B, Хд Р-2-B, Хд G-1-B, Хд G-2-B, изм.4 8AD-B, S-G-B, 2AD-B, 26-B, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 6. Клампы матовые Хд W00-M, Хд W7-M, Хд W3-M, Хд W2A-M, Хд W2-M, Хд 15-M, Хд 18-м, Хд 28-м, Хд 29-M, Хд 138-M, Хд 139-M, Хд 51-M, Хд В1-M , Хд В2-M, Хд В3-M, Хд В4- М, Хд В5-M, Хд В6-M, Хд 0-M, Хд 00-M, Хд 2-M, Хд 2А-M, Хд 3-M, Хд 7-M, Хд7А-M, Хд 200- М, Хд 202-M, Хд 203-M, Хд 204-M, Х« 207-M, Хд 208-M, Хд 209-M, Хд 12А-M, Хд 13А-M, Хд 24-м, Хд 25-м, Хд 27N-M, Хд W4-M, Хд W8-M, Хд W8А-M, Хд W14А-M, Хд W56-M, Хд W1- М, Хд 30-M, Хд 31-M, Хд 1-M, Хд 1А-M, Хд 4-M, Хд 5-M, Хд 8-M, Хд 8А-M, Хд 14-M, Хд 14А-M, Хд 22-м, Хд 23-M, Хд 56-M, Хд 201-M, Хд 205-M, Хд 206-M, Хд 6-M, Хд 9-M, Хд W9-M, Хд 90N-M, Хд 210-M, Хд 211-M, Хд 212-M, Хд 1Т-M, Хд 1АТ-M, Хд 2Т-M, Хд 2АТ-M, Хд 14Т-M, Хд 56Т-M, Хд 9Т-M, Хд 54-M, Хд 55-M, Хд 64-M, Хд 65-M, Хд 74-M, Хд 75-M, Хд 84-M, Хд 85- М, Хд Р-1-M, Хд Р-2-M, Хд G-1-M, Хд G-2-M, изм.4 8AD-M, S-G-M, 2AD-M, 26-M, 41-M, 42-м, 43-м, 44-м.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 5. Кламп Хо W00, Хз W7, Х« W3, Хо W2A, Хо W2, Х® 15, № 18, Хо 28, Х9 29, № 138, Х9 139, Хо 51, Хо В I, Х« В2, Хо В3, Х« В4, Хо В5, Х« В6, № 0, Х9 00, Х« 2, Х« 2А, Х« 3, Хо 7, Х«7А, Хо 200, Хо 202, Хо 203, Х« 204, Х« 207, Х« 208, Х« 209, Хе 12А, Х? 13А, Х« 24, Х« 25, Хs 27N, Хо W4, Хо W8, Хо W8А, № W14А, Хо W56, Х« W1, Х« 30, Хs 31, Хо 1, Хо 1 А, Х« 4, Х« 5, Хо 8, Хо 8А, Хо 14, Хо 14А, Хо 22, Х« 23, Х« 56, Х« 201, Х« 205, Хе 206, Х« 6, Х« 9, Х« W9, Хо 90N, Хо 210, Хо 211, Хо 212, Хо 1Т, Хо 1АТ, Х« 2Т, Х« 2АТ, Хд 14Т, Х« 56Т, Х« 9Т, Хд 54, Хд 55, Хд 64, Хо 65, Хд 74, Хо 75, Хд 84, Хд 85, Хд Р-1, Хд Р-2, Хд G-1, Хд G-2, изм.4 8AD, S-G, 2AD, 26, 41, 42, 43,44,215,216.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 4. Ручка-держатель Х® 1.100, Х« 1.109, Х« 1.107, Х» 1.108.

159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 3. Ретрактор для укладки нити малый X9I .0168, ретрактор для укладки нити средний X0I.OI6R.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 2. Ретрактор № 1.011, № 1.012, № 1.013, № 1.017, № 1.117, X» 1.019, Xol.l 19.
159400	Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии по ТУ 9398-007-49962851-2015, варианты исполнения: 1. Валикодержатель № 1.010, № 1.818.

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

